


# Вендуза тип "хармоника" VASB-8-M5-PUR

Специф. Номер: 35417

FESTO

с уплътнение OL



## Информационен лист

Белег	Стойност
Номинален размер	2 mm
Диаметър на смукателя	8 mm
Ефективен диаметър на засмукване	5.5 mm
Конструкция	Извод за вакуум отгоре кръгъл, тип "хармоника" 1,5
Работна среда	атмосферен въздух
Температура на околната среда	-20 ... 60 °C
Сила на откъсване при 70 % вакуум	1.6 N
Резба за закрепване	M5
Монтаж на смукателя	M5
Извод за вакуум	M5
Твърдост по Шор	62
Информация за материала на смукателя	TPE-U(PU)