

Бобина VACC-S18-70-K5-3-U2D

Специф. Номер: 3546949

FESTO

for armature system F10, NPT cable connector, 230 V DC, flameproof enclosure.



Информационен лист

Белег	Стойност
Тип на задействане	електрически
Монтажна позиция	по избор
Индикатор за превключена позиция	Не
Продължителност на включване	100 %
Клас на изолацията	H
Характеристика на бобината	220 V DC: 7 W
Допустими колебания на напрежението	-15 % / +10 %
СЕ- знаци (виж декларация за съответствие)	по EU-нормала за ниски напрежения
Сертификация за взривозащитеност извън ЕС	Class I, Div. 2 (CA) Class I, Div. 2 (US)
Ех-температура на околната среда	T4A, 120°C: -25°C ≤ T _a ≤ +80°C
Клас на корозионна устойчивост KBK	4 - Много висока корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Клас на защита	IP65
Тегло на продукта	1,700 g
Електрически извод	Табло вход за кабели, резбован NPT1/2
Материал-забележка	RoHS konform
Material solenoid coil	Алуминиева сплав Чугун