

Въздушен пистолет LSP-1/4-D

Специф. Номер: 35528

FESTO

отливка



Информационен лист

Белег	Стойност
Функция-изходящ въздух	Дозиране на въздушната струя
Работно налягане	0 ... 10 bar
Дебит към атмосферата	120 l/min
Стандартен номинален дебит	120 l/min
Работна среда	Сгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7::-]
Забележка за работната и пилотната среди	Възможен е режим на работа със смазване (изисква се за целия оставащ експлоатационен период)
Клас на корозионна устойчивост KBK	1 - Ниска корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Ниво на звуково налягане	90 dB(A)
Температура на околната среда	-10 ... 50 °C
Тегло на продукта	240 g
Пневматичен извод	вътрешна резба G1/4
Материал-забележка	RoHS konform
Material housing	Алуминиева сплав