



Краен изключвател SMT0-6-PS-S-LED-24

Специф. Номер: 35573

FESTO

със светодиода и интегрирана защитна схема, без закрепващ елемент.
Този тип ще бъде спряен от производство. Ще се предлага до 2012 година.



Информационен лист

Белег	Стойност
Конструкция	Блоков дизайн
Разрешение	C-Tick
СЕ-знаци (виж декларацията за съответствие)	по EU-EMV-нормала
Материал-забележка	Без мед и PTFE (тефлон)
Измервателен принцип	магнитно-индуктивен
Температура на околната среда	-25 ... 70 °C
Превключващ изход	PNP
Функция на превключващия елемент	Нормално отворен контакт
Репродуктивност на превключващата стойност	+/- 0,1 mm
Време на включване	≤ 1 ms
Време за изключване	≤ 1 ms
Макс. ток на изхода	200 mA
Макс. превключвателна способност DC	6 W
Пад на напрежение	< 3 V
Остатъчен ток	≤ 0,01 mA
Устойчивост на късо съединение	пулсиращ
Устойчивост на претоварване	наличен
обхват на работното напрежение DC	10 ... 30 V
Защита на полюсите	за всички електрически връзки
Електрически извод	Щекер M12x1 3-пинов
Изходящ извод	напречно
максимално допустим момент при затягане	0,5 Nm
Тип на закрепване	с принадлежности
Тегло на продукта	36 g
Информация за материала на корпуса	PA-GF PUR Цинкова отливка
Индикация за работно състояние	LED жълт
Клас на защита	IP67