



Включващ разпределител HE-1/4-DB-MINI

Специф. Номер: 3563687
Продукт излизащ от производство

FESTO

Продукт, излизащ от производство. Доставка се до 2024. За алтернативен продукт посетете нашия Support Portal.



Информационен лист

Белег	Стойност
Серия	DB
Размер	Mini
Растерен размер	44 mm
Конструкция	Включващ разпределител
Тип на задействане	ръчно
Принцип на уплътняване	мек
Функция-изходящ въздух	недроселируем
Заклучване на задействането	Катинар (опция)
Ръчно задействане	Без
Тип управление	директно
Разпределителна функция	3/2 бистабилен
Operating pressure MPa	0 ... 1 MPa
Работно налягане	0 ... 10 bar
C-стойност	6.3 l/sbar
b-стойност	0.8
Стандартен номинален дебит	2,300 l/min
Стандартен номинален дебит 2->3	700 l/min
Работна среда	Съгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:4:4] инертен газ
Забележка за работната и пилотната среди	Не е възможна работа при наличие на смазка
Клас на корозионна устойчивост KBK	1 - Ниска корозия под напрежение
Материал-забележка	RoHS konform
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на средата	-5 ... 50 °C
Температура на околната среда	-5 ... 50 °C
Тип на закрепване	Последователен монтаж с проходен отвор
Тегло на продукта	66 g
Пневматичен извод 1	G1/4
Пневматичен извод 2	G1/4
Клас чистота на въздуха на изхода	Съгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:4:4] инертен газ
Material Piston slide	POM
Material seals	FPM
Material housing	PA-усилен