


# L- нипелно съединение LCNH-1/8-РК-3

Специф. Номер: 35985

FESTO

въртящ се, с удължен корпус, за шлаух PAN, PUN, PP, PU, PR,  
с уплътнение



## Информационен лист

Белег	Стойност
Номинален размер	2 mm
Тип на уплътняване на цапфата за завиване	Уплътнителен пръстен
Работно налягане пълен температурен диапазон	-0.95 ... 10 bar
Работна среда	Сгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Забележка за работната и пилотната среди	Възможен е режим на работа със смазване (изисква се за целия оставащ експлоатационен период)
Клас на корозионна устойчивост KBK	2 - Умерена корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на околната среда	0 ... 60 °C
Пневматичен извод 1	Външна резба G1/8
Пневматичен извод 2	за шлаух с външен диаметър 4 mm
Материал-забележка	RoHS konform
Material housing	Алуминий Цинкова отливка