

# Съединителна втулка N-1/4-P-6

Специф. Номер: 3606

FESTO

с уплътнение.



## Информационен лист

Белег	Стойност
Номинален размер	4.5 mm
Тип на уплътняване на цапфата за завиване	Уплътнителен пръстен
Монтажна позиция	по избор
Конструкция	права форма
Размер на контейнера	10
Работно налягане пълен температурен диапазон	-0.95 ... 16 bar
Работна среда	Сгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Забележка за работната и пилотната среди	Възможен е режим на работа със смазване (изисква се за целия оставащ експлоатационен период)
Клас на корозионна устойчивост KBK	2 - Умерена корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на околната среда	-10 ... 60 °C
Макс. въртящ момент на затягане	12 Nm
Тегло на продукта	6.3 g
Пневматичен извод 1	Външна резба G1/4
Пневматичен извод 2	For tubing internal diameter 6 mm
Материал-забележка	RoHS konform
Material housing	Алуминий, елоксиран