


Вендуза VAS-75-1/4-PUR

Специф. Номер: 36140

FESTO

с уплътнение OL



Информационен лист

Белег	Стойност
Номинален размер	4 mm
Диаметър на смукателя	75 mm
Ефективен диаметър на засмукване	60 mm
Конструкция	Извод за вакуум отгоре кръгъл, стандартен
Работна среда	атмосферен въздух
Температура на околната среда	-20 ... 60 °C
Сила на откъсване при 70 % вакуум	197 N
Резба за закрепване	G1/4
Монтаж на смукателя	G 1/4
Извод за вакуум	G1/4
Твърдост по Шор	62
Информация за материала на цапфата	Цинкова отливка
Информация за материала на смукателя	TPE-U(PU)