


Вакуумна вендуза VAS-40-1/4-NBR

Специф. Номер: 36143

FESTO

с уплътнение OL



Информационен лист

Белег	Стойност
Номинален размер	4 mm
Диаметър на смукателя	40 mm
Ефективен диаметър на засмукване	32 mm
Позиция на извода	отгоре
Форма на вакуумната чашка	кръгъл плосък
Operating pressure MPa	-0.095 ... 0 MPa
Работно налягане	-0.95 ... 0 bar
Operating pressure	-13.775 ... 0 psi
Nominal operating pressure	-0.07 MPa
Номинално работно налягане	-0.7 bar
Nominal operating pressure (psi)	-10.15 psi
Работна среда	Атмосферен въздух по стандарт ISO 8573-1:2010 [7::-]
PWIS conformity	VDMA24364-A1-L
Температура на околната среда	-20 ... 80 °C
Сила на откъсване при 70 % вакуум	56 N
Сила на задържане при номинално работно налягане	56 N
Резба за закрепване	G1/4
Монтаж на смукателя	G 1/4
Извод за вакуум	G1/4
Цвят	черен
Твърдост по Шор	70 +/- 5
Material of threaded plug	Цинкова отливка
Материал-забележка	RoHS konform
Material suction cup	NBR