



Устойчив-разпределител с бутон PV-3-1/8

Специф. Номер: 3648
Продукт излизащ от производство

FESTO

Type to be discontinued. Available until 2014. See Support Portal for alternative products.



Информационен лист

Белег	Стойност
Разпределителна функция	3/2 затворен моностабилен
Тип на задействане	ръчно
Стандартен номинален дебит	80 l/min
Работно налягане	-0.95 ... 8 bar
Конструкция	Разпределител с възвратна пружина
Тип на ресет	механична пружина
Номинален размер	2 mm
Принцип на уплътняване	мек
Тип управление	директно
Посока на протичане	реверсивен
Работна среда	Compressed air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Note on operating and pilot medium	Lubricated operation possible (subsequently required for further operation)
Температура на околната среда	-10 ... 60 °C
Тегло на продукта	520 g
Пневматичен извод 1	G1/8
Пневматичен извод 2	G1/8
Пневматичен извод 3	G1/8
Информация за материала на корпуса	Алуминиева отливка