

Цилиндър-хармоника EB-145-60

Специф. Номер: 36486

FESTO

не изисква поддръжка, без стик-слип ефект.



Информационен лист

| Белег | Стойност |
|--|--|
| Размер | 145 |
| Необходим е инсталационен диаметър | 160 mm |
| Ход | 60 mm |
| Макс. височина при ход напред. | 110 mm |
| Макс. ъгъл на люлеене | 20 deg |
| Макс. отместване | 10 mm |
| Мин. монтажна височина | 50 mm |
| Принцип на действие | еднодействащ |
| Работно налягане | 0 ... 8 bar |
| Работна среда | Съгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [-:~:4] |
| Забележка за работната и пилотната среди | Не е възможна работа при наличие на смазка |
| Клас на корозионна устойчивост KBK | 2 - Умерена корозия под напрежение |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Температура на околната среда | -40 ... 70 °C |
| Възвратна сила | 120 N |
| Тегло на продукта | 900 g |
| Тип на закрепване | с вътрешна резба |
| Пневматичен извод | G1/8 |
| Материал-забележка | RoHS konform |
| Material bellows | NR/BR |
| Material housing | Стомана поцинкован |