

Равнинен портал EXCM-40-

Специф. Номер: 3741955

FESTO

С рециркулиращи сачмени лагери



Примерно представяне

Информационен лист

Обща техническа спецификация - индивидуалните стойности се определят от Вашата конкретна конфигурация.

Белег	Стойност
Размер	40
Ход по X	200 ... 2,000 mm
Ход по Y	200 ... 1,000 mm
Монтажна позиция	Хоризонтален
Конструкция	Равнинен портал
Тип двигател	Стъпков двигател
Работно налягане	≤ 8 bar
Max. permissible acceleration, mechanical system only	20 m/s ²
Максимално хоризонтално ускорение	5 m/s ²
Maximum permitted speed, mechanical system only	2 m/s
Максимална хоризонтална скорост	1 m/s
Повтаряемост	$\pm 0,1$ mm
Продължителност на включване	100 %
CE- знаци (виж декларация за съответствие)	по EU-нормала за машини
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for machines
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Температура на складиране	-10 ... 60 °C
Относителна влажност на въздуха	0 - 90 % некондензиращ
Ниво на звуково налягане	65 dB(A)
Клас на защита	IP40
Температура на околната среда	10 ... 50 °C
Оценен товар при максимална динамична реакция	4 kg
Тип на закрепване	с монтажен комплект С комплект за настройка с канални щифтове
Материал-забележка	RoHS konform