

Шлаух PL-13-BL

Специф. Номер: 4103

FESTO

за СК- и N-връзки

Макс. налягане е допустимо при макс. температура.



Информационен лист

Белег	Стойност
Външен диаметър	17.6 mm
радиус на огъване според дебита	100 mm
Вътрешен диаметър	13 mm
работно налягане в зависимост от температурата	0 ... 7 bar
Работна среда	Compressed air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Температура на околната среда	-10 ... 35 °C
Тегло на продукта според дължината	0.135 kg/m
Цвят	син
Твърдост по Шор	A 85 +/-3
Материал-забележка	Без мед и PTFE (тефлон) RoHS konform
Информация за материала на шлауха	PVC-P