



Пневматичен клапан VL/O-3-PK-3X2

Специф. Номер: 4245

FESTO

В зависимост от свързването, нормално отворен или нормално затворен.



Информационен лист

Белег	Стойност
Разпределителна функция	3/2 отворен моностабилен
Стандартен номинален дебит	100 l/min
Работно налягане	0 ... 8 bar
Конструкция	Клапанен
Номинален размер	2.5 mm
Време за превключване, изключено	50 ms
Време за превключване, включено	12 ms
Работна среда	Сгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:--]
Забележка за работната и пилотната среди	Възможен е режим на работа със смазване (изисква се за целия оставащ експлоатационен период)
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Управляващ флуид	Сгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:--]
Температура на околната среда	-10 ... 60 °C
Тегло на продукта	180 g
Тип на закрепване	на присъединителна плоча на монтажна рамка с проходен отвор по избор:
Пневматичен извод 1	PK-3
Пневматичен извод 4	PK-3
Пневматичен извод 5	PK-3
Material of connecting plate	Месинг PPS-усилен
Material seals	NBR
Material housing	Пластмаса Цинкова отливка