

# Аксиален модул EAMM-A-V32-42A

Специф. Номер: 4281142

★ Основна продуктова гама

FESTO



## Информационен лист

Белег	Стойност
номинална дължина	40 mm
Монтажна позиция	по избор
Макс. обороти	10,000 1/min
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Температура на складиране	-25 ... 60 °C
Относителна влажност на въздуха	0 - 95 %
Клас на защита	IP40
Температура на околната среда	-10 ... 60 °C
Масов инерционен момент	0.19 kgmm <sup>2</sup>
Пренесен момент	1 Nm
Тегло на продукта	120 g
Интерфейсен код, изпълнителен механизъм	V32
Интерфейсен код, входен мотор	42A
Материал-забележка	RoHS konform