

# Сферичен кран VZBM-2-RP-25-D-2-F0305-B2B3

Специф. Номер: 4405653

FESTO

Brass, 2/2-way, nominal width 2", top flange F0305, PN25, thread EN 10226-1.

Festo е само дистрибутор на това изделие, а не производител.



## Информационен лист

| Белег  | Стойност  |
|--|---|
| Конструкция  | Двупътен сферичен кран  |
| Тип на задействане   | маханичен   |
| Принцип на уплътняване   | мек   |
| Монтажна позиция   | по избор  |
| Тип на закрепване  | Последователен монтаж   |
| Свързване на арматура  | Rp2   |
| Индикатор за превключена позиция   | посока на шлица = посока на протичане   |
| Матрица на отворите на фланеца   | F03<br>F05  |
| вътрешен диаметър  | 50 mm   |
| Номинален диаметър DN  | 50  |
| Разпределителна функция  | 2/2   |
| Посока на протичане  | реверсивен  |
| Номинално налягане на арматурата   | 25  |
| Пусков въртящ момент при диференциално налягане, номинално налягане, процесен разпределител PN | 14.5 Nm   |
| Според стандарта   | EN 10226-1<br>ISO 5211  |
| Среда  | Съгъстен въздух по ISO8573-1:2010 [-:--:]<br>инертен газ<br>Вода (без водна пара)<br>Неутрални течности |
| Температура на средата   | -15 ... 90 °C   |
| дебит Kv   | 243 m <sup>3</sup> /h   |
| Материал-забележка   | RoHS konform  |
| PWIS conformity  | VDMA24364 zone III  |
| Material housing   | Месинг<br>никелиран   |
| Номер на материала на кутията  | CW617N  |
| Material seals   | FPM<br>HNBR<br>PTFE   |
| Material ball  | Месинг<br>хромиран  |
| Номер на материала на съчмата  | CW617N  |
| Material shaft   | Месинг  |
| Номер на материала на вала   | CW617N  |
| Тегло на продукта  | 1,770 g   |
| СЕ- знаци (виж декларация за съответствие)   | по EU- нормала за уреди за налягане   |
| Клас на корозионна устойчивост KBK   | 1 - Ниска корозия под напрежение  |