


Сферичен кран VZVM-1/2-RP-50-D-2-M-B2B3

Специф. Номер: 4405686

FESTO

Brass, manual version, 2/2-way, nominal width 1/2", PN50, thread EN 10226-1.

Festo е само дистрибутор на това изделие, а не производител.



Информационен лист

Белег	Стойност
Конструкция	Двупътен сферичен кран
Тип на задействане	маханичен
Принцип на уплътняване	мек
Монтажна позиция	по избор
Тип на закрепване	Последователен монтаж
Свързване на арматура	Rp1/2
Индикатор за превключена позиция	посока на шлица = посока на протичане
вътрешен диаметър	15 mm
Номинален диаметър DN	15
Разпределителна функция	2/2
Посока на протичане	реверсивен
Номинално налягане на арматурата	50
Задвижващ момент при диференциално налягане, арматура номинално налягане	9 Nm
Според стандарта	EN 10226-1
Среда	Съгстен въздух по ISO8573-1:2010 [:-:-] инертен газ Вода (без водна пара) Неутрални течности
Температура на средата	-15 ... 120 °C
дебит Kv	15 m ³ /h
Материал-забележка	RoHS konform
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Material housing	Месинг никелиран
Номер на материала на кутията	CW617N
Material seals	NBR PTFE
Material ball	Месинг хромиран
Номер на материала на съчмата	CW617N
Material shaft	Месинг
Номер на материала на вала	CW617N
Тегло на продукта	200 g
Разрешение	DVGW газ DVGW вода
СЕ- знаци (виж декларация за съответствие)	по EU- нормала за уреди за налягане
Клас на корозионна устойчивост KBK	1 - Ниска корозия под напрежение