



# Пневматичен клапан A-5-1/4

Специф. Номер: 4436  
Продукт излизащ от производство

FESTO

с механично задействане и опция за допълнително ръчно задействане.  
Продукт, излизащ от производство. Доставка се до 2022. За алтернативен продукт посетете нашия Support Portal.



## Информационен лист

Белег	Стойност
Разпределителна функция	5/2 бистабилен
Стандартен номинален дебит	700 l/min
Работно налягане	0 ... 10 bar
Конструкция	Плунжерен
Номинален размер	7 mm
Управляващо(пилотно) налягане	2 ... 10 bar
Работна среда	Съгъстен въздух според ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Забележка за работната и пилотната среди	Изисква се смазване при работа
Температура на околната среда	-10 ... 60 °C
Тегло на продукта	770 g
Тип на закрепване	с проходен отвор
Пневматичен извод 1	G1/4
Пневматичен извод 2	G1/4
Пневматичен извод 3	G1/4
Пневматичен извод 4	G1/4
Пневматичен извод 5	G1/4
Material housing	Алуминий