

# L-бърз съединител LCK-1/4-PK-4

Специф. Номер: 4471

FESTO

с възможност за завъртане с две уплътнения.



## Информационен лист

Белег	Стойност
Номинален размер	2.9 mm
Тип на уплътняване на цапфата за завиване	Уплътнителен пръстен
Монтажна позиция	по избор
Конструкция	L-shape
Размер на контейнера	10
Operating pressure for entire temperature range	-0.095 ... 1 MPa
Работно налягане пълн температурен диапазон	-0.95 ... 10 bar
Operating pressure for entire temperature range	-13.775 ... 145 psi
Работна среда	Сгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:::-]
Забележка за работната и пилотната среди	Възможен е режим на работа със смазване
Клас на корозионна устойчивост KBK	1 - Ниска корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на околната среда	-10 ... 60 °C
Номинален притегателен въртящ момент	11 Nm
Допуск при номинален притегателен въртящ момент	± 10 %
Пневматичен извод 1	Външна резба G1/4
Пневматичен извод 2	за шлаух с външен диаметър 6 mm за съединител тип елха с вътрешен диаметър 4 mm и гайка
Material of union nut	Anodised wrought aluminium alloy
Материал-забележка	RoHS konform
Material sealing ring	PA-усилен TPE-U(PU)
Material hollow bolt	Anodised wrought aluminium alloy
Material swivel fitting	Цинкова отливка