


# T-бърз съединител ТСК-М5-РК-3

Специф. Номер: 4484

FESTO

с възможност за завъртане с две уплътнения.



## Информационен лист

| Белег   | Стойност   |
|---|--|
| Номинален размер                                | 2 mm   |
| Тип на уплътняване на цапфата за завиване       | Уплътнителен пръстен   |
| Монтажна позиция                                | по избор   |
| Конструкция                                     | T-форма  |
| Размер на контейнера                            | 10   |
| Operating pressure for entire temperature range | -0.095 ... 1 MPa   |
| Работно налягане пълн температурен диапазон     | -0.95 ... 10 bar   |
| Operating pressure for entire temperature range | -13.775 ... 145 psi  |
| Работна среда                                   | Съгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:::]  |
| Забележка за работната и пилотната среди        | Възможен е режим на работа със смазване  |
| Клас на корозионна устойчивост KBK              | 1 - Ниска корозия под напрежение   |
| PWIS conformity                                 | VDMA24364-B1/B2-L  |
| Температура на околната среда                   | -10 ... 60 °C  |
| Номинален притегателен въртящ момент            | 1.33 Nm  |
| Допуск при номинален притегателен въртящ момент | ± 20 %   |
| Пневматичен извод 1                             | Външна резба M5  |
| Пневматичен извод 2                             | за шлаух с външен диаметър 4 mm<br>за съединител тип елха с вътрешен диаметър 3 mm и гайка |
| Material of union nut                           | Anodised wrought aluminium alloy   |
| Материал-забележка                              | RoHS konform   |
| Material sealing ring                           | NBR  |
| Material housing                                | Цинкова отливка  |
| Material hollow bolt                            | Стомана, поцинкована   |
| Material swivel fitting                         | Цинкова отливка  |