



# Пневматичен клапан J-5-PK-3

Специф. Номер: 4503

FESTO



## Информационен лист

Белег	Стойност
Разпределителна функция	5/2 бистабилен
Стандартен номинален дебит	105 l/min
Работно налягане	1 ... 8 bar
Конструкция	Клапанен
Номинален размер	2.5 mm
Време за превключване, реверсирано	9 ms
Работна среда	Сгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на околната среда	0 ... 60 °C
Тегло на продукта	130 g
Тип на закрепване	на присъединителна плоча на монтажна рамка с проходен отвор по избор:
Пневматичен извод 1	PK-3
Пневматичен извод 2	PK-3
Пневматичен извод 3	PK-3
Пневматичен извод 4	PK-3
Пневматичен извод 5	PK-3
Материал-забележка	RoHS konform
Material of connecting plate	Месинг PPS-усилен
Material seals	NBR
Material housing	Пластмаса Цинкова отливка