



Вентил VOFC-L-M52-M-FG14-F19

Специф. Номер: 4514923

FESTO

5/2 monostable, F19 armature system, NAMUR.



Информационен лист

Белег	Стойност
Разпределителна функция	5/2 моностабилен
Тип на задействане	електрически
монтажна ширина	40 mm
Стандартен номинален дебит	1,030 l/min
Operating pressure MPa	0.25 ... 0.8 MPa
Работно налягане	2.5 ... 8 bar
Конструкция	Плунжерен
Тип на ресет	механична пружина
Клас на защита	IP65
Номинален размер	6 mm
Принцип на уплътняване	мек
Монтажна позиция	по избор
Ръчно задействане	Без
Тип управление	с предуправление
Зхранване с управляващ(пилотен) въздух	вътрешно
Посока на протичане	нереверсивен
Интегрирано Ниво на Сигурност (SIL)	Product can be used in SRP/CS up to SIL 2 (high demand) Продуктът може да бъде използван в SRP/CS до SIL 2 при ниски натоварвания
Дебит Kv вентилация	1.08 m ³ /h
Дебит Kv обезвъздушаване	1.08 m ³ /h
Стандартен номинален дебит 2->3	978 l/min
Време за превключване, изключено	22 ms
Време за превключване, включено	26 ms
Работна среда	Druckl. ISO8573-1:2010[7:2:2]
Клас на корозионна устойчивост KBK	4 - Много висока корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Температура на средата	-25 ... 60 °C
Температура на околната среда	-25 ... 60 °C
Тегло на продукта	520 g
Пневматичен извод 1	G1/4
Пневматичен извод 2	Фланец 1/4 NAMUR присъединяване
Пневматичен извод 3	G1/4
Пневматичен извод 4	Фланец 1/4 NAMUR присъединяване
Пневматичен извод 5	G1/4
Материал-забележка	RoHS konform
Material seals	NBR
Material housing	Алуминий емайлиран