



Вентил VOFD-L50T-M32-MN-G14-10-R1-F10

Специф. Номер: 4515019

FESTO

directly actuated, 5 mm nominal width, F10 armature system, stainless steel.



Информационен лист

Белег	Стойност
Разпределителна функция	3/2 затворен моностабиленI
Тип на задействане	електрически
монтажна ширина	28 mm
Стандартен номинален дебит	493 l/min
Operating pressure MPa	0 ... 1 MPa
Работно налягане	0 ... 10 bar
Конструкция	Дисков клапан с директно задействане
Тип на ресет	механична пружина
Клас на защита	IP65
Отдел издаващ сертификати	TÜV 968/V 1251.00/21
Номинален размер	5 mm
Принцип на уплътняване	мек
Монтажна позиция	по избор
Ръчно задействане	Без
Тип управление	директно
Посока на протичане	реверсивен
Предпазна функция	Safe venting
Интегрирано Ниво на Сигурност (SIL)	До SIL 3 режим на ниски натоварвания
Подходящ за вакуум	Да
b-стойност	0.25
C-стойност	2 l/sbar
Дебит Kv вентилация	0.36 m3/h
Дебит Kv обезвъздушаване	0.36 m3/h
Стандартен номинален дебит 2->3	429 l/min
Време за превключване, изключено	60 ms
Време за превключване, включено	40 ms
Работна среда	Druckl. ISO8573-1:2010[7:2:2]
Електрическо присъединяване SPS	-25 - 60 °C Low Demand mode
Клас на корозионна устойчивост KBK	4 - Много висока корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Температура на средата	-25 ... 60 °C
Температура на околната среда	-25 ... 60 °C
Тегло на продукта	560 g
Пневматичен извод 1	G1/4
Пневматичен извод 2	G1/4
Пневматичен извод 3	G1/4
Материал-забележка	RoHS konform
Material seals	NBR
Material housing	високолегирана стомана, неръждаема