

# Бобина MSFG-24/42-50/60

Специф. Номер: 4527

FESTO

със стандартен щекер



## Информационен лист

| Белег                               | Стойност  |
|-------------------------------------|---|
| Монтажна позиция                    | по избор  |
| Индикатор за превключена позиция    | Ne  |
| Min. Време                          | 10 ms   |
| Продължителност на включване        | 100 %   |
| Фактор на мощност $\cos \{\phi\}$   | 0.7   |
| Характеристика на бобината          | 24 V DC: 4,5 W<br>42 V AC: 50/60 Hz, мощност на повдигане 9 VA, мощност на задържане 7 VA |
| Допустими колебания на честотата    | +/- 5 %   |
| Допустими колебания на напрежението | +/- 10 %  |
| PWIS conformity                     | VDMA24364-C1-L  |
| Клас на защита                      | IP65  |
| Температура на околната среда       | -5 ... 40 °C  |
| Макс. момент на затягане, доза      | 0.4 Nm  |
| Тегло на продукта                   | 55 g  |
| Електрически извод                  | 3-пинов<br>Пластини за щекер MSSD-F   |
| Тип на закрепване                   | с гайки   |
| Материал-забележка                  | RoHS konform  |
| Material solenoid coil              | Duroplast<br>Мед<br>Стомана   |
| Material winding                    | Мед   |