



# Дросел-обратен клапан GRF-PK-3

Специф. Номер: 4565

FESTO

с монтажна плоча 2п и нипели за шлаух NW 3.



## Информационен лист

Белег	Стойност
Разпределителна функция	Функция дросел-обратен клапан
Пневматичен извод 1	PK-3
Пневматичен извод 2	PK-3
Регулиращ елемент	Винт с накатка
Тип на закрепване	с проходен отвор
Стандартен номинален дебит в посока на дроселиране	45 l/min
Стандартен номинален дебит в посока на обратния клапан	45 l/min
Работно налягане	0.5 ... 8 bar
Температура на околната среда	-10 ... 60 °C
Material housing	Алуминиева сплав
Монтажна позиция	по избор
Работна среда	Сгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Забележка за работната и пилотната среди	Възможен е режим на работа със смазване (изисква се за целия оставащ експлоатационен период)
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на средата	-10 ... 60 °C
Тегло на продукта	95 g
Material adjusting screw	Месинг