



# Разпределител с бутон T-5/3-1/4

Специф. Номер: 4578

FESTO



## Информационен лист

| Белег                         | Стойност          |
|-------------------------------|-------------------|
| Разпределителна функция       | 5/3 затворен      |
| Тип на задействане            | ръчно             |
| Стандартен номинален дебит    | 680 l/min         |
| Operating pressure MPa        | 0.2 ... 1 MPa     |
| Работно налягане              | 2 ... 10 bar      |
| Номинален размер              | 7 mm              |
| Принцип на уплътняване        | мек               |
| Тип управление                | с предуправление  |
| PWIS conformity               | VDMA24364-B1/B2-L |
| Температура на околната среда | -10 ... 60 °C     |
| Тегло на продукта             | 1,160 g           |
| Пневматичен извод 1           | G1/4              |
| Пневматичен извод 2           | G1/4              |
| Пневматичен извод 3           | G1/4              |