



Дросел-шумозаглушител GRU-1/4

Специф. Номер: 4579

FESTO



Информационен лист

Белег	Стойност
Разпределителна функция	Функция - дросел-шумозаглушител
Пневматичен извод 1	G1/4
Регулиращ елемент	Винт с накатка
Тип на закрепване	за завиване
Стандартен номинален дебит в посока на дроселиране	320 l/min
Работно налягане	0 ... 10 bar
Температура на околната среда	-10 ... 60 °C
Работна среда	Compressed air in accordance with ISO8573-1:2010 [7::-]
Note on operating and pilot medium	Lubricated operation possible (subsequently required for further operation)
Температура на средата	-10 ... 60 °C
Тегло на продукта	40 g
Информация за материала на цапфата	POM
Информация за материала на регулиращия винт	Стомана поцинкован