


Датчик
SKDA-0.8-AB
Специф. Номер: 4625314

FESTO



Информационен лист

| Белег | Стойност |
|--|---|
| Обхват на измерване на силата | 0 ... 0.8 kN |
| Диапазон на калибриране | -0.2 ... 1 kN |
| Граница на натоварването | 1.5 kN |
| обхват на работното напрежение DC | 10 ... 30 V |
| Аналогов изход | 4 - 20 mA |
| Точност, аналогов изход FS | 0.2 %FS |
| Material housing | Алуминиева сплав високолегирана стомана, неръждаема |
| Материал-забележка | със съдържание на LABS-материали RoHS konform |
| Тегло на продукта | 0.2 kg |
| Температура на околната среда | -20 ... 80 °C |
| Клас на защита | IP67 |
| Електрически извод | Щекер M12x1 4-пинов А-кодиран |
| Клас на корозионна устойчивост КВК | 0 - няма корозия под напрежение |
| СЕ- знаци (виж декларация за съответствие) | по EU-EMV-нормала in accordance with EU RoHS directive |
| КС mark | КС-EMV |