

Шумозаглушител U-M5

Специф. Номер: 4645

FESTO



Информационе н лист

Белег	Стойност
Монтажна позиция	по избор
Работно налягане	0 ... 10 bar
Дебит към атмосферата	320 l/min
Работна среда	Compressed air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Note on operating and pilot medium	Lubricated operation possible (subsequently required for further operation)
Ниво на звуково налягане	70 dB(A)
Температура на околната среда	-10 ... 70 °C
Пневматичен извод	M5
Информация за материала на накрайника на демпфера	Бронз
Информация за материала на цапфата	Месинг
Материал-забележка	Без мед и PTFE (тефлон) RoHS konform