


# Кръгъл цилиндър DGS-25-100

Специф. Номер: 4676  
Продукт излизащ от производство

FESTO

Изпълнение без демпфериране в крайните положения  
Type to be discontinued. Available until 2016. See Support Portal for  
alternative products.



## Информационен лист

Белег	Стойност
Ход	100 mm
Диаметър на буталото	25 mm
Демпфериране	без демпфериране
Отчитане на позицията	без
Варианти	едностранен бутален прът
Работно налягане	1 ... 12 bar
Принцип на действие	двойнодействие
Работна среда	Compressed air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Note on operating and pilot medium	Lubricated operation possible (subsequently required for further operation)
Температура на околната среда	-20 ... 80 °C
Теоретична сила при 6 bar, ход назад	247 N
Теоретична сила при 6 bar, ход напред	295 N
Пневматичен извод	G1/8