



Пневматичен клапан VL-8-3/8-B

Специф. Номер: 4802
Продукт излизащ от производство

FESTO

Продукт излизащ от производство. Ще се доставя до 2017г. За алтернативен продукт посетете нашия Support Portal.



Информационен лист

Белег	Стойност
Разпределителна функция	8/2 моностабилен
Стандартен номинален дебит	1,800 l/min
Работно налягане	2 ... 10 bar
Конструкция	Плунжерен
Тип на ресет	пневматична пружина
Номинален размер	9 mm
Принцип на уплътняване	мек
Монтажна позиция	вертикално
Ръчно задействане	Без
Зхранване с управляващ (пилотен) въздух	вътрешно
Индикатор за превключена позиция	Не
Работна среда	Сгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Забележка за работната и пилотната среди	Изисква се смазване при работа
Температура на средата	-5 ... 40 °C
Температура на околната среда	-10 ... 60 °C
Тип на закрепване	с проходен отвор
Пневматичен извод 1	G3/8
Пневматичен извод 2	G3/8
Пневматичен извод 3	G3/8
Пневматичен извод 4	G3/8
Пневматичен извод 5	G3/8
Информация за материала на уплътненията	NBR