



EMV-филтър CAMF-C5-FC

Специф. Номер: 4825847
Продукт излизащ от производство

FESTO



Информационе н лист

Белег	Стойност
обхват на работното напрежение DC	0 ... 30 V
Номинално работно напрежение DC	24 V
обхват на работното напрежение AC	0 ... 30 V
Номинално работно напрежение, AC	24 V
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Клас на защита	IP30
Забележка за степента на защита	в монтирано състояние
Температура на околната среда	-40 ... 80 °C
Материал-забележка	RoHS konform
Електрическа връзка 1, функция	Страна за връзка към полево устройство
Електрическа връзка 1, дизайн	Ъглов
Електрическа връзка 1, вид на свързването	Щекер
Електрическа връзка 1, отвор за кабела	Прав
Електрическа връзка 1, технология на свързването	Sub-D
Електрическа връзка 1, брой пинове/проводници	15
Електрическа връзка 1, заети пинове/кабели	8
Електрическа връзка 2, функция	От страната на контролера
Електрическа връзка 2, дизайн	Ъглов
Електрическа връзка 2, вид на свързването	Щекер
Електрическа връзка 2, отвор за кабела	Прав
Електрическа връзка 2, технология на свързването	Sub-D
Електрическа връзка 2, брой пинове/проводници	15
Електрическа връзка 2, заети пинове/кабели	8
Електрическа връзка 2, тип на закрепването	2x screw 4-40 UNC-2A
Протокол	HIPERFACE
Цвят на корпуса	сребърен
Material housing	Пластмаса метализирана