


# Кръгъл цилиндър DGS-16- -P

Специф. Номер: 4935  
Продукт излизащ от производство

FESTO

с еластични демпфериращи пръстени в краищата.

Type to be discontinued. Available until 2016. See Support Portal for alternative products.



Exemplary representation

## Информационен лист

Белег	Стойност
Ход	1 ... 400 mm
Диаметър на буталото	16 mm
Демпфериране	P: двустранно еластични демпфериращи пръстени / плочи
Отчитане на позицията	без
Варианти	едностранен бутален прът
Работно налягане	1 ... 10 bar
Принцип на действие	двойнодействие
Работна среда	Compressed air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Note on operating and pilot medium	Lubricated operation possible (subsequently required for further operation)
Температура на околната среда	-20 ... 80 °C
Теоретична сила при 6 bar, ход назад	91 N
Теоретична сила при 6 bar, ход напред	121 N
Пневматичен извод	G1/8