

# Фланцово закрепване DAMF-Q12-12

Специф. Номер: 4965018

FESTO



## Информационен лист

Белег	Стойност
Размер	12
Монтажна позиция	по избор
Клас на корозионна устойчивост KBK	1 - Ниска корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Температура на околната среда	0 ... 60 °C
Макс. въртящ момент на затягане	2 Nm
Тегло на продукта	54 g
Тип на закрепване	с проходен отвор
Материал-забележка	RoHS konform
Material mounting	стомана поцинкована
Material screws	Стомана, поцинкована