


Пилотен тръбопровод NEBC-S2G36-K-0.5-N-C2W36-S7

Специф. Номер: 5105646

FESTO



Информационе н лист

Белег	Стойност
Идентификатор на кабела	Без държач за табелка
Електрическа връзка 1, функция	Страна за връзка към полево устройство
Електрическа връзка 1, дизайн	Ъглов
Електрическа връзка 1, вид на свързването	Щекер
Електрическа връзка 1, отвор за кабела	Прав
Електрическа връзка 1, технология на свързването	SCSI
Електрическа връзка 1, брой пинове/проводници	36
Електрическа връзка 1, заети пинове/кабели	36
Електрическа връзка 2, функция	От страната на контролера
Електрическа връзка 2, дизайн	Ъглов
Електрическа връзка 2, вид на свързването	Шина
Електрическа връзка 2, отвор за кабела	Прав
Електрическа връзка 2, технология на свързването	Винтова клема
Електрическа връзка 2, брой пинове/проводници	36
Електрическа връзка 2, заети пинове/кабели	36
Електрическа връзка 2, тип на закрепването	On H-rail
обхват на работното напрежение DC	0 ... 30 V
обхват на работното напрежение AC	0 ... 30 V
Натоварване на тока при 40°C	1.5 A
Устойчивост на пикови напрежения	0.5 kV
Дължина на кабела	0.5 m
Свойства на проводниците	Стандарт
Радиус на огъване, фиксиран монтаж на кабела	≥ 74 mm
Радиус на огъване, гъвкав монтаж на кабела	≥ 110 mm
Диаметър на кабела	7.4 mm
Структура на кабела	18x2x0,09
Номинално сечение на прводника	0.09 mm ²
Клас на защита	IP20
Забележка за степента на защита	в монтирано състояние
Температура на околната среда	-40 ... 80 °C
СЕ- знаци (виж декларация за съответствие)	in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK RoHS instructions
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Материал-забележка	RoHS konform
Степен на замърсяване	1
Клас на корозионна устойчивост KBK	0 - няма корозия под напрежение
Material cable sheath	PVC
Цвят на кабелната обвивка	черен
Material housing	PA PBT
Цвят на корпуса	зелен черен
Material insulation	PVC