


# Operator control element VAOH-P15-H13

Специф. Номер: 5196471

FESTO



## Информационе н лист

Белег	Стойност
Ход	20 mm
Диаметър на бугалото	50 mm
Монтажна позиция	по избор
Отчитане на позицията	за датчици за положение
Работно налягане	$\leq 1$ bar
Клас на корозионна устойчивост KBK	2 - Умерена корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Тегло на продукта	1,350 g
Пневматичен извод 1	G1/8
Материал-забележка	RoHS konform