



Кабел на енкодера NEBM-M12G8-E-2.5-N-R3G8

Специф. Номер: 5212312
Продукт излизащ от производство

FESTO



Информационен лист

Белег	Стойност
Идентификатор на кабела	Без държач за табелка
Тегло на продукта	200 g
Електрическа връзка 1, функция	Страна за връзка към полево устройство
Електрическа връзка 1, дизайн	кръгъл
Електрическа връзка 1, вид на свързването	Щекер
Електрическа връзка 1, отвор за кабела	Прав
Електрическа връзка 1, технология на свързването	M12x1, А-кодиран според EN 61076-2-101
Електрическа връзка 1, брой пинове/проводници	8
Електрическа връзка 1, заети пинове/кабели	8
Електрическа връзка 2, функция	От страната на контролера
Електрическа връзка 2, дизайн	Ъглов
Електрическа връзка 2, вид на свързването	Щекер
Електрическа връзка 2, отвор за кабела	Прав
Електрическа връзка 2, технология на свързването	RJ45
Електрическа връзка 2, брой пинове/проводници	8
Електрическа връзка 2, заети пинове/кабели	8
обхват на работното напрежение DC	0 ... 30 V
Номинално работно напрежение DC	24 V
обхват на работното напрежение AC	0 ... 30 V
Номинално работно напрежение, AC	24 V
Дължина на кабела	2.5 m
Свойства на проводниците	Suitable for energy chains
Радиус на огъване, гъвкав монтаж на кабела	≥ 48 mm
Диаметър на кабела	5.8 mm
Структура на кабела	1x4x0,15+4x1x0,34 ширмован
Номинално сечение на прводника	0.15 mm ²
Клас на защита	IP65
Забележка за степента на защита	IP30 за конектор за контакт Sub-D в монтирано състояние
Температура на околната среда	-40 ... 80 °C
Температура на околната среда при подвижно полагане на кабела	-5 ... 80 °C
CE- знаци (виж декларация за съответствие)	in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK RoHS instructions
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Материал-забележка	RoHS konform
Клас на корозионна устойчивост KBK	0 - няма корозия под напрежение
Material cable sheath	TPE-U(PUR)
Цвят на кабелната обвивка	черен