


Присъединителен блок MHP2-PR6-5

Специф. Номер: 525124

FESTO

за вентили MHP2-...-HC/TC



Информационен лист

Белег	Стойност
Макс. брой места за вентили	6
Клас на корозионна устойчивост KBK	2 - Умерена корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Тегло на продукта	426 g
Тип на закрепване на присъединителна плоча	с проходен отвор с шина
Тип на закрепване на разпределител	с вътрешна резба
Пневматичен извод 1	M7
Пневматичен извод 3	M7
Пневматичен извод 5	M7
Material of connecting plate	Алуминиева сплав