

Присъединителен блок MHP3-PR6-3

Специф. Номер: 525218

FESTO

за полу-линейни вентили MHA3-...-HC/TC



Информационен лист

| Белег | Стойност |
|--|----------------------------|
| Макс. брой места за вентили | 6 |
| Клас на корозионна устойчивост КВК | 2 |
| Тип на закрепване на присъединителна плоча | с проходен отвор с шина |
| Тип на закрепване на разпределител | с вътрешна резба |
| Пневматичен извод 1/33 | G1/4 |
| Пневматичен извод 3/11 | G1/4 |
| Материал-забележка | Без мед и PTFE |
| Информация за материала на свързващата плоча | Алуминиева сплав |