


Присъединителен блок MHP4-PR2-3

Специф. Номер: 525229

FESTO

за in-line разпределител MHP4-...-HC/TC.



Информационен лист

| Белег | Стойност |
|--|----------------------------|
| Макс. брой места за вентили | 2 |
| Клас на корозионна устойчивост КВК | 2 |
| Тегло на продукта | 440 g |
| Тип на закрепване на присъединителна плоча | с проходен отвор с шина |
| Тип на закрепване на разпределител | с вътрешна резба |
| Пневматичен извод 1/33 | G3/8 |
| Пневматичен извод 3/11 | G3/8 |
| Материал-забележка | Без мед и PTFE (тефлон) |
| Информация за материала на свързващата плоча | Алуминиева сплав |