



Свързващ кабел SIM-K-WD-2,5-CDN

Специф. Номер: 525261
Продукт излизащ от производство

за цилиндър CDN

Продукт излизащ от производство.Ще се доставя до 2016г. За алтернативен продукт посетете нашия Support Portal.

FESTO



Информационен лист

Белег	Стойност
Отговаря на стандарта	EN 61076-2-104 EN 61984
Свойства на проводниците	Стандарт
Условия на изпитване на кабелите	Теглителна верига: 5 милиона цикъла, радиус на огъване 75 mm Якост на умора при огъване съгласно Festo нормала, условия на изпитание при поискване Условия на изпитване по запитване
обхват на работното напрежение AC	0 ... 60 V
обхват на работното напрежение DC	0 ... 60 V
Устойчивост на пикови напрежения	1.5 kV
Натоварване на тока при 40°C	3 A
Степен на замърсяване	3
СЕ- знаци (виж декларация за съответствие)	по EU-нормала за ниски напрежения
Клас на защита	IP65 IP67 в монтирано състояние IP69K
Температура на околната среда при подвижно полагане на кабела	-5 ... 70 °C
Температура на околната среда	-25 ... 70 °C
Електрически извод	Clip-in Щекер под ъгъл 3-пинов
Диаметър на кабела	4.5 mm
Дължина на кабела	2.5 m
Номинално сечение на проводника	0.25 mm ²
Цветен код, изолация на кабелите	син кафяв черен
Цвят на корпуса	черен
Цвят на кабелната обвивка	сив
Материал-забележка	Без мед и PTFE RoHS konform
Информация за материала на корпуса	TPE-U(PU)
Информация за материала, изолираща втулка	PVC
Информация за материала на кабелната обвивка	TPE-U(PU)