

Шлаух PUN-V0-12x2-SW

Специф. Номер: 525441

FESTO

огнеустойчив



Информационен лист

Белег	Стойност
Външен диаметър	12 mm
радиус на огъване според дебита	62 mm
Вътрешен диаметър	8 mm
Мин. радиус на огъване	21 mm
работно налягане в зависимост от температурата	-0.95 ... 10 bar
Работна среда	филтриран съгъстен въздух Вакуум
Клас за горимост по UL94	V0-V2
Температура на околната среда	-35 ... 60 °C
Разрешение	TÜV
Тегло на продукта според дължината	0.08 kg/m
Цвят	черен
Note on colour	Due to flame protection deviation from the standard colour
Твърдост по Шор	D 54 +/-3
Материал-забележка	Без мед и PTFE
Информация за материала на шлауха	TPE-U(PU)