

Шлаух PAN-V0-12X1,5-GN

Специф. Номер: 525473

FESTO

огнеустойчив



Информационен лист

Белег	Стойност
Външен диаметър	14 mm
Външен диаметър за съединителя	12 mm
радиус на огъване според дебита	65 mm
Вътрешен диаметър	9 mm
Мин. радиус на огъване	43 mm
Tubing characteristics	Suitable for energy chains
Operating pressure for entire temperature range	-0.095 ... 0.3 MPa
Работно налягане пълен температурен диапазон	-0.95 ... 3 bar
Operating pressure for entire temperature range	-13.775 ... 43.5 psi
Temperature-dependent operating pressure	-0.095 ... 1.2 MPa
работно налягане в зависимост от температурата	-0.95 ... 12 bar
Temperature-dependent operating pressure	-13.775 ... 174 psi
Бележка към работното налягане	Mineral oil: max. 0.3 MPa at max. 90°C Water: max. 0.3 MPa at max. 90°C
Работна среда	Съгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:::] Минерално масло Water (liquid, free of ice)
Тест на материала - запалване	UL94 V-0 (casing)
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Температура на околната среда	-30 ... 90 °C
Тегло на продукта според дължината	0.133 kg/m
Пневматичен извод	For push-in connector outside diameter 12 mm
Цвят	зелен
Твърдост по Шор	A 72 +/-4 D 57 +/-3
Материал-забележка	RoHS konform
Material tubing	Полиамид 12 PVC-P