

# Шлаух PAN-V0-6X1-BR-20

Специф. Номер: 525486  
Продукт излизащ от производство

FESTO

огнеустойчив

Продукт излизащ от производство.Ще се доставя до 2019г. За алтернативен продукт посетете нашия Support Portal.



## Информационен лист

| Белег  | Стойност   |
|--|--|
| Външен диаметър                                | 8 mm   |
| радиус на огъване според дебита                | 30 mm  |
| Вътрешен диаметър                              | 4 mm   |
| Мин. радиус на огъване                         | 13 mm  |
| работно налягане в зависимост от температурата | -0.95 ... 12 bar   |
| Работна среда                                  | Сгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7::-]<br>Вода по декларацията на производителя на <a href="http://www.festo.com">www.festo.com</a><br>Минерално масло |
| Тест на материала - запалване                  | UL94 V-0 (casing)  |
| Температура на околната среда                  | -30 ... 90 °C  |
| Тегло на продукта според дължината             | 0.049 kg/m   |
| Пневматичен извод                              | For push-in connector outside diameter 6 mm  |
| Цвят   | кафяв  |
| Твърдост по Шор                                | A 72 +/-4<br>D 57 +/-3   |
| Материал-забележка                             | RoHS konform   |
| Material tubing                                | Полиамид 12<br>PVC-P   |