



Краен изключвател CRSMT-8-PS-K-LED-24

Специф. Номер: 525563

FESTO

Електрически, безконтактен, PNP, за задвижвания с Т-слот, с кабел, корозионно и киселинно устойчив.



Информационен лист

Белег	Стойност
Конструкция	за Т-канал
Разрешение	RCM Mark с UL us - Listed (OL)
СЕ- знаци (виж декларация за съответствие)	по EU-EMV-нормала
Материал-забележка	Без мед и PTFE
Измервателен принцип	магнеторезистивен
Температура на околната среда	-20 ... 60 °C
Превключващ изход	PNP
Функция на превключващия елемент	Нормално отворен контакт
Репродуктивност на превключващата стойност	+/- 0,1 mm
Време на включване	0.2 ms
Време за изключване	0.5 ms
Макс. честота на превключване	1,000 Hz
Макс. ток на изхода	100 mA
Макс. превключвателна способност DC	3 W
Пад на напрежение	≤ 1.8 V
Остатъчен ток	≤ 0.1 mA
Устойчивост на късо съединение	Да
обхват на работното напрежение DC	10 ... 30 V
Защита на полюсите	за всички електрически връзки
Електрически извод	Кабел 3-жилен
Дължина на кабела	2.5 m
Material cable sheath	TPE-O
Тип на закрепване	затегнат в Т-канал
Тегло на продукта	40 g
Material housing	PP високолегирана стомана, неръждаема
Индикация за работно състояние	LED жълт
Температура на околната среда при подвижно полагане на кабела	-5 ... 60 °C
Клас на защита	IP65 IP68 IP69K
Изоляционно напрежение	500 V
Степен на замърсяване	3