


Присъединителен блок VIGK-04-D-1-3/8-NPT

Специф. Номер: 525573

FESTO

за вентилен остров 04, голям дебит, ISO-вентили размер 1, (G 3/8)
This product is only available if ordered from the Festo Corporation, USA.



Информационен лист

Белег	Стойност
Ширина	149 mm
Работно налягане	-0.9 ... 16 bar
Работна среда	Compressed air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Температура на средата	-10 ... 60 °C
Температура на околната среда	-10 ... 60 °C
Тип на закрепване на присъединителна плоча	с проходен отвор
Извод, пилот 12/14	NPT1/8-27
Пневматичен извод 1	NPT1/2-14
Пневматичен извод 2	NPT3/8-18
Пневматичен извод 3	NPT1/2-14
Пневматичен извод 4	NPT3/8-18
Пневматичен извод 5	NPT1/2-14
Информация за материала на свързващата плоча	Алуминиева отливка