

# Присъединителен блок VIGI-04-D-2-1/2-NPT

Специф. Номер: 525575

FESTO

за вентилни острови

This product is only available if ordered from the Festo Corporation, USA.



## Информационен лист

Белег	Стойност
Ширина	183 mm
Работно налягане	-0.9 ... 16 bar
Работна среда	Compressed air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Температура на средата	-10 ... 60 °C
Клас на защита	IP65
Температура на околната среда	-10 ... 60 °C
Тип на закрепване на присъединителна плоча	с проходен отвор
Извод, пилот 12/14	NPT1/8-27
Пневматичен извод 1	NPT3/4-14
Пневматичен извод 2	NPT1/2-14
Пневматичен извод 3	NPT3/4-14
Пневматичен извод 4	NPT1/2-14
Пневматичен извод 5	NPT3/4-14
Информация за материала на свързващата плоча	Алуминиева отливка