


Монтаж-междинна позиция SLG-Z-18-A

Специф. Номер: 525681

FESTO

за SLG.



Информационен лист

Белег	Стойност
Монтажна позиция	по избор
Конструкция	Въртящ модул
Отчитане на позицията	за датчици за положение
Работно налягане	1 ... 8 bar
Работна среда	Сгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7::-]
Забележка за работната и пилотната среди	Възможен е режим на работа със смазване (изисква се за целия оставащ експлоатационен период)
Клас на корозионна устойчивост KBK	2 - Умерена корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Температура на околната среда	-10 ... 60 °C
Тегло на продукта	75 g
Тип на закрепване	с проходен отвор и фиксиран щифт
Пневматичен извод	M3
Material stops	никелирана стомана
Material seals	PUR
Material housing	Алуминий твърдо елоксиран