


# Пилотен тръбопровод KES-SEC-AC-2,5

Специф. Номер: 525713

FESTO

свързва контролера SEC-AC-... с произволно PLC.



## Информационен лист

Белег	Стойност
Свойства на проводниците	Стандарт
обхват на работното напрежение DC	0 ... 24 V
Клас на защита	IP20
Note on degree of protection	в монтирано състояние
Температура на околната среда	0 ... 50 °C
Bending radius, flexible cable installation	≥ 220 mm
Electrical connection 1, function	Field device side
Electrical connection 1, connection type	Щекер
Electrical connection 1, cable outlet	Прав
Electrical connection 1, design	Ъглов
Electrical connection 1, connection technology	Sub-D
Electrical connection 1, number of pins/wires	25
Electrical connection 1, occupied pins/wires	25
Electrical connection 2, function	Controller side
Electrical connection 2, connection type	Кабел
Electrical connection 2, connection technology	отворен край
Electrical connection 2, number of pins/wires	26
Electrical connection 2, occupied pins/wires	25
Краища на проводника	Накрайник за проводник
Структура на кабела	5x(2x0,25)+16x(0,25)
Диаметър на кабела	11 mm
Дължина на кабела	2.5 m
Номинално сечение на прводника	0.25 mm <sup>2</sup>
Cable identification	Without inscription label holder