


# Манометър MA-63-16-R1/4-E-RG

Специф. Номер: 525732  
Продукт излизащ от производство

FESTO

с показващ модул в bar, настройваем в обхвата червено/зелено.  
Type to be discontinued. Available until 2014. See Support Portal for alternative products.



## Информационен лист

| Белег  | Стойност                      |
|--|-------------------------------|
| Обхват на показание [bar]                          | 0 ... 16 bar                  |
| Отговаря на стандарта                              | EN 837-1                      |
| Номинален размер на манометъра                     | 63                            |
| Конструкция  | Тръбна пружина-манометър      |
| Тип на закрепване                                  | Последователен монтаж         |
| Работна среда                                      | Inert gases<br>Neutral fluids |
| Работно налягане                                   | 0 ... 16 bar                  |
| Фактор променливо натоварване                      | 0.66                          |
| Клас на точност на измерването                     | 2,5                           |
| Клас на защита                                     | IP43                          |
| Температура на средата                             | -20 ... 60 °C                 |
| Температура на околната среда                      | -20 ... 60 °C                 |
| Материал-забележка                                 | RoHS konform                  |
| Позиция на извода                                  | Задна страна, централно       |
| Пневматичен извод                                  | R1/4                          |
| Materials in contact with media                    | Месинг                        |
| Информация за материала на цапфата                 | Месинг                        |
| Информация за материала на корпуса                 | ABS                           |
| Информация за материала на прозореца за наблюдение | PMMA                          |
| Цвят на корпуса                                    | черен                         |
| Тегло на продукта                                  | 90 g                          |
| Note on operating and pilot medium                 | No oxygen<br>No acetylene     |